







**VNI-WM330 (PNI-WM330)**

DP6091 – 01c - DI

**NEXO****εPs10** **+P12****Potence murale 330mm****Contenu :**

X1	X1	X1 M10 x 35	X1 M8 x 10
			


Le type de vis peut différer de la représentation


**Poids : 2 kg / 4.4 lb****NEXO**

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



**Dimensions :****Consignes de sécurité :**



Choisissez des fixations et un emplacement d'installation supportant au moins 4 fois le poids de l'ensemble.

Vérifier périodiquement les assemblages.

**Utilisation :**




Fixez la platine murale. Placer le bras sur la platine murale.

Bloquer avec la vis fournie.



Avec P12 / HBRK ou VBRK

Avec ePS10 / BUMP / WMADAPT



- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.

# NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

